

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok
Z: 66/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221908 66/4
GTIN	4059782504479
Trieda položky	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Ø D ₃	45 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
Ø rezných hrán D _c	66 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	2,5 mm
Celková dĺžka L _{celk}	45 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229919 (T15; 3,1Nm)

vhodná otočná rezná platnička	XD.. 1205
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorné chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	111 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	130 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	44,3 mm
Uhol rampy α _{max}	0,39 Stupeň
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229919
------------------	--------