

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok
Z: 80/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221908 80/5
GTIN	4059782505315
Trieda položky	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Ø D ₃	59 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 1205
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229919 (T15; 3,1Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	2,5 mm
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm

Ø rezných hrán D_c	80 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	139 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	158 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	58,3 mm
Uhol rampy α_{max}	0,29 Stupeň
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229919
------------------	--------