

Garant**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	209320 16
GTIN	4045197479969
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

Špeciálna geometria na obrábanie hliníka a plastov.

Použitie:Extrémne ostré rezné hrany, **najmä na obrábanie plastov.**

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	44 mm
Ø vôle D_1	15,8 mm
Počet zubov Z	3
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v PMMA	0,065 mm
Posuv f_z pre orezávanie v PMMA	0,09 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Celková dĺžka L	92 mm
Dĺžka britov L_c	36 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1xD pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	105	N
PMMA akryl	vhodný	190	N
PE-HD	vhodný	140	N
PA 66	vhodný	160	N
PEEK	vhodný	140	N
PF 31	vhodný	120	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	180	N
Cu	vhodný	150	N
CuZn	podmienene vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB