

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhan metrický Ø d = 16 mm, WC/C, Štvorhran: 10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293057 10
GTIN	4067263201441
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S vysokoúčinnou povrchovou úpravou (karbid volfrámu/uhlík). Optimalizovaná geometria rezu (vnútorné zaoblenie) pre profilovanie v nehrdzavejúcich materiáloch.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak profilovacieho nástroja č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

L	21 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

Tolerancia	0,1 až 0,12 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Profil	Štvorhran
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Povrchová úprava	WC/C
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov