



Sťahovacia svorka s excentrom, Závit: M12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370051 M12
GTIN	4059245559749
Trieda položky	37K

Popis

Výhoda:

- **Kompaktný dizajn.**
- **Rýchle a jednoduché upínanie komponentov pomocou sťahovania.**

Použitie:

Na bočné upínanie úzkych a širokých obrobkov. Zavedenie upínacej sily excentrickým nastavením s dodatočným účinkom sťahovania.

Materiál:

Teleso z tvrdenej ocele, brunované.

Technický opis

Upínacia sila	7 kN
Šírka B ₁	46 mm
maximálny ťahovací moment	60 Nm
Upínací zdvih	5,5 mm
Šírka B ₂	14 mm
Výška H	35 mm

Délka L	62 mm
Druh produktu	Sťahovací upínač