



## Sťahovacia svorka s excentrom, Závit: M10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370051 M10
GTIN	4059245559732
Trieda položky	37K

### Popis

#### Výhoda:

- **Kompaktný dizajn.**
- **Rýchle a jednoduché upínanie komponentov pomocou sťahovania.**

#### Použitie:

Na bočné upínanie úzkych a širokých obrobkov. Zavedenie upínacej sily excentrickým nastavením s dodatočným účinkom sťahovania.

#### Materiál:

Teleso z tvrdenej ocele, brunované.

### Technický opis

maximálny ťahovací moment	55 Nm
Šírka B <sub>1</sub>	40 mm
Šírka B <sub>2</sub>	12 mm
Upínací zdvih	5 mm
Výška H	29 mm
Dĺžka L	54 mm

Upínacia sila	5,5 kN
Druh produktu	Sťahovací upínač