

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 7×D maxi, Typ: 20R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319469 20R
GTIN	4062406642525
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 10×D.

**Technický opis**

C	1,5 mm
Smer rezania	pravé
Polomer R	1,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
Osadenie Z k osi	20 mm

Ø upnutia $D_1$	20 mm
Celková dĺžka $L_2$	206 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	140 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do	$7 \times D$
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí