

**Garant**

**Fréza Feedking pre vysoké posuvy, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:  
50/7mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212910 50/7
GTIN	4045197554499
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

**Dynamická** geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka **samostabilizujúcemu sa lôžku vložky**. **Optimalizovaná geometria** na zníženie reznej sily, a tým aj **zaťaženia hlavného vretena**.

**Výhoda:**

Obzvlášť úsporná vďaka **mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami**.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 2,2** s cepelou c. **674252 vel. 9IP**.

**Technický opis**

Ø D <sub>3</sub>	37 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm

vhodná otočná rezná platnička	XD.. 070308
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,85 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	7
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	87 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	98 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	0,85 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	36 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,48 Stupeň
Séria	FeedKing
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219810
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2