

Garant

**Fréza Feedking pre vysoké posuvy, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
40/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212910 40/4
GTIN	4045197320971
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Dynamická geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka **samostabilizujúcemu sa lôžku vložky**. **Optimalizovaná geometria** na zníženie reznej sily, a tým aj **zaťaženia hlavného vretena**.

Výhoda:

Obzvlášť úsporná vďaka **mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami**.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,8** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XD.. 09T308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezných hrán D _c	40 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm

Ø D ₃	24 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	1,15 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	64 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	78 mm
Vítacie cirkulárové frézy a _p	1,15 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	23,5 mm
Uhol rampy α _{max}	0,73 Stupeň
Séria	FeedKing
Uhol nastavenia k	9 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219933