



## Navijak hadice puzdro z ocelového plechu, Typ: 15SCS



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

Kotúč s hadicou s **vedenou**, ocelovými pružinami s dlhou životnosťou prevádzkovanou **automatikou vyťahovania a navijania s viacnásobnou aretáciou na otáčku**.

Otvorený kotúč s hadicou v **lakovanom, čiastočne pozinkovanom prevedení z ocelového plechu s premenlivým výstupným oknom** a robustnou **gumovou hadicou**. S patentovaným, kontrolovaným automatickým navíjaním SCS, aby sa predišlo poškodeniam a zraneniam.

#### Použitie:

Vhodné pre vzduch, vodu, olej, naftu.

Na zlepšenie ergonomie vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených hadicami ležiacimi na podlahe.

### Technický opis

Pripojenie vstup	1/2 palec
využitelná dĺžka hadice	15 m
Maximálny prevádzkový tlak	50 bar
Pripojenie výstup	1/2 palec

Materiál krytu	Ocelový plech, lakovaný
Automatický prevíjač SCS	áno
Výška puzdra	494 mm
Hĺbka puzdra	180 mm
Puzdro Šírka	470 mm
Druh produktu	Navíjačka hadíc