

**Čelná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 160/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 224000 160/10 |
| GTIN | 4960664533060 |
| Trieda položky | 25P |

Popis**Prevedenie:**

Frézovacia hlava s bežnými a úzkymi rozstupmi zubov.

Použitie:

Rezy s hĺbkou do 12 mm a vysoké posuvy pre vysokú účinnosť hrubovania. Vďaka inovatívnemu vrúbkovaniu vymeniteľných doštičiek dochádza k zníženiu rezného tlaku a tým aj k výraznému zníženiu tendencie k vibráciám. Preto je možné zväčšiť aj šírku záberu a značne zvýšiť rýchlosť úberu.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229703 (T25; 7,5 Nm) |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$ | 12 mm |
| maximálny vonkajší Ø D_{\max} | 167 mm |
| Ø polohovacieho otvoru | 40 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 160 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | SP.. 1806 |
| Celková dĺžka L_{celk} | 60 mm |
| Počet rezných hrán Z | 10 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Uhol nastavenia k | 75 Stupeň |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Čelná fréza |

Príslušenstvo

| | |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 229703 |
|------------------|--------|