

Garant**TK fréza, diamant, Ø h10 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209517 10
GTIN	4045197468321
Trieda položky	11Y

Popis**Prevedenie:**

Skrútené, zakrivené rezné hrany, ktoré **umožňujú frézovanie** spodných a horných hrán laminovaných plastov bez otrepov.

Nedochádza k delaminácii, pretože sa súčasne používa ťahová a tlaková rezná hrana. Fréza musí byť používaná na stred k prierezu materiálu.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	10 mm
Počet zubov Z	6
Posuv f_z pre orezávanie v GFK CFK	0,08 mm
Rozsah rezania ťahavý L_A	16 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Celková dĺžka L	85 mm
Dĺžka britov L_c	32 mm
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	h10
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	diamant
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200	N
POM GF25	vhodný	190	N
PA 66 GF30	vhodný	170	N
PEEK GF30	vhodný	150	N
PTFE CF25	vhodný	180	N
PEEK CF30	vhodný	160	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	350	N
GFK	vhodný	190	N
GRP, CFRP	vhodný	190	N
grafit	vhodný	340	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB