

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 20/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	20 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229713