

**Okrajová fréza 90° MFWN, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 125/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225615 125/12
GTIN	4960664647774
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.

Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	125 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	63 mm
vhodná otočná rezná platnička	WNMU 0806..
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229701 (T15; 3,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
Počet rezných hrán Z	12

Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229701
------------------	--------