

**Okrajová fréza 90° MFWN, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225615 80/5
GTIN	4960664647682
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.

Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	80 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	WNMU 0806..
Počet rezných hrán Z	5

Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rhová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
------------------	--------