

**Okrajová fréza 90° MFWN, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 200/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225615 200/12
GTIN	4960664647729
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.

Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť. Bez vnútorného chladenia.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	60 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	WNMU 0806..
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
Ø rezných hrán D_c	200 mm
Počet rezných hrán Z	12

Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
------------------	--------