

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217160 22
GTIN	4045197552570
Trieda položky	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	41 mm
Ø zahĺbenia D	22 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
minimálny Ø D_{\min}	11 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260142
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Uhol klesania	180 Stupeň

Druh produktu

Záhlbník

PríslušenstvoMomentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 1,2

211750 1,2

Upínacia skrutka Typ 1

219795 1