

**Garant****Nastavitelný záhlbník, stopka Weldon, Ø stopky D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 25mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216620 25
GTIN	4045197133526
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:****Hladký chod** vďaka **stabilnej konštrukcii**.**Použitie:**

Odihľovanie hrán a guľatých a pozdĺžnych otvorov a na zahľbovanie. Predpokladom sú pevné pracovné podmienky (nedá sa používať na vŕtačkách).

**Uhly 10° – 80° sú plynule nastaviteľné.****Upozornenie:**Tolerancia stupnice  $\pm 2,5^\circ$ . **Na presné nastavenie uhla použite, prosím, prednastavovací prístroj.** Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

## Technický opis

Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku	219946
Ø stopky D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Kazeta	219958
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770	32-050
vhodná otočná rezná platnička	TO.. 1604
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	30 mm
Počet rezných hrán Z	1

Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	95 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Rozsah prestavenia Uhol skosenia	10-80 Stupeň
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219844
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Upínacia skrutka	219946
Náhradná kazeta pre frézovací záhlbník	219958
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP