

Garant
Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 15mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217160 15
GTIN	4045197685315
Trieda položky	210

Popis
Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer Ø d_{min} (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø stopky D _s h6	12 mm
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M8
minimálny Ø D _{min}	5 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	30 mm
Ø zahĺbenia D	15 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260142
Celková dĺžka L _{celk}	92 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard

Uhol klesania	180 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	219795 1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2