

HOLEX**Gombíkový magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Ø: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085946 25
GTIN	4045197372918
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

- Kruhový magnet s rozdelenou pridržiavacou plochou a otvorom.
- Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 550 °C.

Použitie:

- Montáž do meracích zariadení s ukazovateľom.
- Upevnenie malých kovových predmetov.

Technický opis

Ø upevňovacieho otvoru	4,8 mm
maximálna tepelná odolnosť	550 °C
Výška	15,9 mm
Ø	25 mm
Menovitá pridržná sila	34 N
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Gombíkový magnet

