

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217160 24
GTIN	4045197552594
Trieda položky	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

minimálny $\varnothing D_{\min}$	13 mm
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M14
\varnothing zahĺbenia D	24 mm
Dĺžka výčnelku L_1	41 mm
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260142
Celková dĺžka L_{celk}	115 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard

Uhol klesania	180 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Upínacia skrutka Typ 1	219795 1