

Garant**Korunková fréza, so závitom, ocel', Typ: 27/M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Trieda položky	21Q

Popis**Upozornenie:**

Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.

Technický opis

minimálny \varnothing otvoru D	22 - 37 mm
Veľkosť závitu M	M10 mm
Vnútorň \varnothing D_1	18 mm
maximálna hĺbka rezu S_{max}	9,5 mm
Celková dĺžka L_{celk}	22,6 mm
Súprava upínacích skrutiek	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	18 mm
Prevedenie stopky	so závitom
pre typ platničiek	P26
priemer vrtáka	16 mm
Hĺbka závitu	18 mm
Vnútorňé chladenie	áno

Materiál Fréza	so závitom, oceľ
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219819
--	--------