

## Plochý upínací magnet bez závitů, Neodym, Ø: 10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	085923 10
GTIN	2050001737564
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

#### Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

### Technický opis

Ø	10 mm
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Výška	4,5 mm
Hmotnosť	2,5 g
Materiál povrch	pozinkované
Menovitá prídržná sila	25 N
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

