

HOLEX**Hrncový magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Ø: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085940 17
GTIN	4045197372734
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

- Žiadne vplyvy magnetu pri spracovaní ocelového pláštá.
- Magnetická sila nasmerovaná smerom dole uložením v hliníkovom krúžku.
- Upevňovací závit na povrchu magnetu.
- Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 220 °C.

Použitie:

Zabudovanie do zariadení, na upevnenie alebo zdvíhanie.

Technický opis

Upevňovací závit v magnetickej hlavici	M6 mm
Menovitá prídržná sila	26,5 N
Materiál povrch	Ocel
maximálna tepelná odolnosť	220 °C
Ø	17 mm
Výška	16 mm

Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet