

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Použitie iba so spätným frézovacím záhlbníkom č. 217180 veľ. 15.

Technický opis

Typ	UNI
Posuv f	0,1 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CPMT 05T104 T
Typ	HB7035
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	100	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	75	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	75	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	75	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	65	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	40	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	100	K
CuZn	vhodný	90	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		