

Garant
Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 12L

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217252 12L
GTIN	4045197542670
Trieda položky	21Q

Popis
Upozornenie:

 Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.

Technický opis

Vnútorň $\varnothing D_1$	7 mm
maximálna hĺbka rezu S_{max}	2,35 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Súprava upínacích skrutiek	219832 (8IP; 1,0 Nm)
minimálny \varnothing otvoru D	9,6 - 11,7 mm
Prevedenie stopky	valcové
Celková dĺžka L_{celk}	82 mm
Dĺžka výčnelku L_1	32 mm
Stopka	DIN 6535 HA
pre typ platničiek	P12
Vnútorň chladenie	áno
Hĺbka závitu	30 mm
Materiál Fréza	tvrdokov
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219832