

Garant**Kruhová vrtacia závitová fréza 2xD, TiAlN, G: G1/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139523 G1/8
GTIN	4062406653736
Trieda položky	11J

Popis**Prevedenie:**

Nástroj na **kombinovanú výrobu** otvoru, skosenia a závitu v **jednom pracovnom kroku**. Nie je potrebné žiadne predvrtanie. Inovatívna geometria čelných rezných hrán robí z tohto nástroja špecialistu na výrobu závitov v **kalených materiáloch, ktoré sa ťažko obrábajú**.

Vysokovýkonná povrchová úprava TiAlN dosahuje maximálnu **životnosť** najmä v kalených oceliach **do 63 HRC**. Všetky nástroje sú ľavostranné a vhodné pre **pravotočivé a ľavotočivé závit**y.

Použitie:

Na **cylindrický Whitworthov závit** DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Upozornenie:

Vždy sa používa **zásadne s chladiacou a mastiacou emulziou**. (obsah tuku najmenej 8 %). Pri oceliach **>45 HRC** použiteľné len so **stlačeným vzduchom!**

Technický opis

Ø stopky D _s	10 mm
Ø rezných hrán D _c	7,3 mm
Programovací polomer	3,65 mm
Veľkosť závit	G1/8
Hĺbka závit	22
Dĺžka britov L _c	3,2 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	22 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm

Dĺžka stopky L_s	47,6 mm
\varnothing hrdla D_1	5,9 mm
Počet napínacích drážok	4
Posuv f_z v oceli < 65 HRC	0,01 mm
Celková dĺžka L	72 mm
Chodov na palec	28
Vnútorne chladenie	áno
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z	4
Použitie pri type otvoru	do $2 \times D$ pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až $2 \times D$ pri priechodnom otvore
Uhol úrovne zahĺbenia	90 Stupeň
Smer rezania	ľavé
Tolerancia stopky	h6
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný
Druh produktu	Víťacia závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	40	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	35	H

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45	S
mokrý maximum	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
Brúsenie stopky Typ HE	129100 HE