

Garant**Kruhová vrtacia závitová fréza 2×D, TiAlN, G: G3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139523 G3/8
GTIN	4062406653750
Trieda položky	11J

Popis**Prevedenie:**

Nástroj na **kombinovanú výrobu** otvoru, skosenia a závit v **jednom pracovnom kroku**. Nie je potrebné žiadne predvrtanie. Inovatívna geometria čelných rezných hrán robí z tohto nástroja špecialistu na výrobu závitov v **kalených materiáloch, ktoré sa ťažko obrábajú**. **Vysokovýkonná povrchová úprava TiAlN** dosahuje maximálnu **životnosť** najmä v kalených oceliach **do 63 HRC**. Všetky nástroje sú ľavostranné a vhodné pre **pravotočivé a ľavotočivé závit**.

Použitie:

Na **cylindrický Whitworthov závit** DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Upozornenie:

Vždy sa používa **zásadne s chladiacou a mastiacou emulziou**. (obsah tuku najmenej 8 %). Pri oceliach **>45 HRC** použiteľné len so **stlačeným vzduchom!**

Technický opis

Veľkosť závit	G3/8
Ø hrdla D ₁	9,76 mm
Programovací polomer	5,9 mm
Počet napínacích drážok	4
Dĺžka výčnelku L ₁	37 mm
Celková dĺžka L	83 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Dĺžka britov L _c	4,5 mm

Posuv f_z v oceli < 65 HRC	0,01 mm
Stúpanie závitov	1,337 mm
Hĺbka závitú	37
Ø rezných hrán D_c	11,8 mm
Dĺžka stopky L_s	44,5 mm
Chodov na palec	19
Vnútorne chladenie	áno
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitú	G
Druh závitú	G-LH
Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z	4
Použitie pri type otvoru	do $2 \times D$ pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až $2 \times D$ pri priechodnom otvore
Uhol úrovne zahĺbenia	90 Stupeň
Smer rezania	ľavé
Tolerancia stopky	h6
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný
Druh produktu	Vítacia závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	40	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	35	H

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45	S
mokrý maximum	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
Brúsenie stopky Typ HE	129100 HE