

**Garant****Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 57mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217180 57
GTIN	4045197465726
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:****S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 5,5** s cepelou c. **674252 vel. 20IP**.

## Technický opis

Prevedenie stopky	Weldon
Počet rezných hrán Z	1
L <sub>3</sub>	120 mm
Programovací rozmer e	9,55 mm
Ø zahĺbenia D	57 mm
minimálny Ø D <sub>min</sub>	39 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	40 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	260158
Vnútorne chladenie	áno
Celková dĺžka L	220 mm

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219945
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219848