

Garant**Korunková fréza, so závitom, ocel', Typ: 27/M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Trieda položky	21Q

Popis**Prevedenie:****Mimoriadne úzke vyhotovenie** na frézovanie závitov.**Upozornenie:**Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.**Technický opis**

Súprava upínacích skrutiek	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	18 mm
maximálna hĺbka rezu S_{max}	11,5 mm
Veľkosť závitov M	M8 mm
Celková dĺžka L_{celk}	22,6 mm
minimálny \varnothing otvoru D	22 - 37 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Vnútorň \varnothing D_1	13,6 mm
pre typ platničiek	P26
priemer vrtáka	16 mm

Hĺbka závitů	18 mm
Vnútorné chladenie	áno
Materiál Fréza	so závitom, oceľ
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219819
----------------------------------------------------	--------