

**Garant****Tvrdokovový pílový kotúč Uhol čela negatívny, Ø × vrtu: 250X32Fmm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 179700 250X32F |
| GTIN             | 4045197096104  |
| Trieda položky   | 11T            |

## Popis

### Prevedenie:

**Vysoko výkonné ozubenie s predrezávačom a dorezávačom.** Trapézovité doštičky z tvrdokovu vytvárajú čisté rezné plochy bez zasekávania.

### Výhoda:

Vhodné najmä pre tvrdo eloxované profilové materiály.

### Použitie:

**Na vysokorýchlostných strojoch.**

**F = jemné ozubenie** na tenkostenné profily alebo dosky s hrúbkou steny do 5 mm.

**M = stredné ozubenie** na profily a rúry s hrúbkou steny nad 5 mm.

**G = Hrubé ozubenie** na plný materiál, ako sú bloky a tyče.

**Negatívny uhol čela 6°** na použitie na strojoch s kmitavým posuvom pílového kotúča zhora. Prednostne na tenké profily.

### Upozornenie:

- **Odporúčaná rezná rýchlosť: 40 – 80 m/s, v prípade tvrdších materiálov, ako sú zliatiny, mosadz alebo bronz, použite podľa možnosti nižšiu hodnotu.**
- **Venujte osobitnú pozornosť rovnomernému posuvu; zabraňuje poškodeniu.**
- **Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie.**
- **Ďalšie kotúčové pílové listy nájdete v katalógovom zväzku 2.**

## Technický opis

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Ø                                    | 250 mm       |
| Hrúbka                               | 3,2 mm       |
| Členenie t                           | 9,8 mm       |
| Ø otvora                             | 32 mm        |
| vhodné pre fabrikát píly             | Kaltenbach   |
| Počet zubov Z                        | 80           |
| Osadenie                             | HM           |
| Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 63 mm        |
| Ø jazdných otvorov                   | 11 mm        |
| Počet jazdných otvorov               | 2            |
| Rezný materiál                       | HM           |
| Vnútorne chladenie                   | nie          |
| Druh produktu                        | Pílový kotúč |

## Údaje o užívateľovi

|                      | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný            | 850            | N       |
| Hliník > 10 % si     | vhodný            | 650            | N       |
| CuZn                 | vhodný            | 450            | N       |
| mokrú minimálne      | vhodný            |                |         |
| suché                | vhodný            |                |         |
| vzduch               | podmienene vhodný |                |         |