

Garant**Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 66mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217180 66
GTIN	4045197465733
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:****S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 5,5** s cepelou c. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

L_3	135 mm
Ø stopky D_s h6	50 mm
Programovací rozmer e	11,05 mm
Dĺžka výčnelku L_1	165 mm
Počet rezných hrán Z	1
minimálny Ø D_{min}	45 mm
Ø zahĺbenia D	66 mm
Prevedenie stopky	Weldon
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	260158
Vnútorne chladenie	áno
Celková dĺžka L	245 mm

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219848
Upínacia skrutka	219945