



Ramenná fréza 90° MECX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 33/6L



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227100 33/6L
GTIN	4960664462926
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	33 mm
Celková dĺžka L_{celk}	130 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	6 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Počet rezných hrán Z	6
Dĺžka rampy L pre α_{max}	29 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	64 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	63 mm
Uhol rampy α_{max}	0,4 Stupeň
Ø D_3	30 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707
------------------	--------