



## Ramenná fréza 90° MECX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 14/2Lmm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Trieda položky	250

### Popis

#### Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

### Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229706 (T6; 0,45 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	6 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	18 mm
Ø rezných hrán $D_c$	14 mm
Ø stopky $D_s$ h6	12 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	80 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	10 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	26 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	25 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,15 Stupeň
Ø $D_3$	11 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229706
------------------	--------