

Garant**45° čelná fréza, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie.

Výhoda:**Najvyššia produktivita vďaka:**

- **Najvyššia rezná rýchlosť.**
- **Najvyšším posuvom.**
- **Krátkym časom obrábania.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø stopky D _s h6	25 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	44 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
maximálny vonkajší Ø D _{max}	33,2 mm
vhodná otočná rezná platnička	SD.. 0903
Celková dĺžka L _{celk}	100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Počet rezných hrán Z	4

Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,27 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1,5 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	22,5 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,5	211750 1,5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219809
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP