


Fréza ramenná 90° MEC11T, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 17/2L

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227300 17/2L
GTIN	4960664460922
Trieda položky	250

Popis
Popis:

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	10 mm
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Ø rezných hrán D_c	17 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Dĺžka výčnelku L_1	23 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	10 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	32 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	28 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,15 Stupeň
Ø D_3	11 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229708
------------------	--------