


**Fréza ramenná 90° MEC11T, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 18/2Lmm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227300 18/2L
GTIN	4960664396054
Trieda položky	250

**Popis**
**Popis:**

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{celk}$	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	23 mm
Ø rezných hrán $D_c$	18 mm
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	11 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	34 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	30 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	1,04 Stupeň
Ø $D_3$	12 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229708
------------------	--------