



Ramenná fréza 90° MECX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 26/5XL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227100 26/5XL
GTIN	4960664462704
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø stopky D_s h6	25 mm
Celková dĺžka L_{celk}	160 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Ø rezných hrán D_c	26 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Počet rezných hrán Z	5
Dĺžka rampy L pre α_{max}	22 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	50 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	49 mm
Uhol rampy α_{max}	0,52 Stupeň
Ø D_3	23 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707
------------------	--------