

**Ramenná fréza 90° MECX, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 32/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Trieda položky	250

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	6 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Počet rezných hrán Z	8
Uhol rampy α_{max}	0,41 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	28 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	61 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	62 mm
Ø D_3	29 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707
------------------	--------