


Fréza ramenná 90° MEC11T, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 20/3Lmm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227300 20/3L
GTIN	4960664396061
Trieda položky	250

Popis
Popis:

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Ø stopky D_s h6	16 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	10 mm
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Dĺžka výčnelku L_1	26 mm
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Počet rezných hrán Z	3
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	13 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	34 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,88 Stupeň
Ø D_3	14 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229708
------------------	--------