



Ramenná fréza 90° MECX, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/10mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Trieda položky	250

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	6 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Počet rezných hrán Z	10
Uhol rampy α_{max}	0,32 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	36 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	77 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	78 mm
Ø D_3	37 mm
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707
------------------	--------