

**Garant****Frézovacia doštička 55°, HB7720, Chodov na palec: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217290 14
GTIN	4045197445438
Trieda položky	21C

**Technický opis**

Hĺbka t	1,179 mm
Chodov na palec	14
Geometria platne	Plný profil
Vonkajší Ø D	16 mm
Počet napínacích drážok	6
Stúpanie závitov	1,8 mm
Použitie	vnútorný a vonkajší
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Druh závitů	BSW
Druh závitů	BSW-LH
Druh závitů	G

Druh závitů	G-LH
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Typ	P16
Počet rezných hrán Z	6
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		

