

Garant**Rovinná / rohová fréza 90° Aluking HPC, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
100/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Trieda položky	21P

Popis

Prevedenie:

Tangenciálna rovinná/rohová fréza **pre presné 90° rohy**. Čiastočne s vertikálne nastaviteľnými reznými hranami pre najvyššiu presnosť. Presné uloženie otočných rezných platničiek prostredníctvom upnutia upínacích skrutiek.

Technický opis

Nastavovacia skrutka	219892
vhodná otočná rezná platnička	BG.. 15L5..
Upínací čap	219893
Čapová upínacia skrutka	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Ø rezných hrán D_c	100 mm

Rezné hrany nastaviteľné	2
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínací čap	219893
Nastavovacia skrutka	219892
Čapová upínacia skrutka	219894