

Garant**45° čelná fréza, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 100/14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214400 100/14
GTIN	4045197131843
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie.

Výhoda:

Najvyššia produktivita vďaka:

- Najvyššia rezná rýchlosť.
- Najvyššie posuvy.
- Krátke časy obrábania.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	SD.. 0903
Ø D_3	108 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219809 (8IP; 1,5 Nm)
maximálny vonkajší $\varnothing D_{\max}$	108,2 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Počet rezných hrán Z	14
Uhol rampy α_{\max}	0,29 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	208 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1,5 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	214 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	97,5 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,5	211750 1,5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219809
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP