

**Fréza ramenná 90° MEC11T, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227315 25/3
GTIN	4960664672929
Trieda položky	250

Popis**Popis:**

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Technický opis

Montážny závit M	M12
Ø rezných hrán D_c	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	44 mm
Uhol rampy α_{max}	0,64 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	18 mm
Ø D_3	19 mm
Prevedenie stopky	so závitom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229708
------------------	--------