

Garant

**Rovinná / rohová fréza 90° Aluking HPC, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
40/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Trieda položky	21P

Popis**Prevedenie:**

Tangenciálna rovinná/rohová fréza **pre presné 90° rohy**. Čiastočne s vertikálne nastaviteľnými reznými hranami pre najvyššiu presnosť. Presné uloženie otočných rezných platničiek prostredníctvom upnutia upínacích skrutiek.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	BG.. 15L5..
Ø rezných hrán D _c	40 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Čapová upínacia skrutka	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Upínací čap	219893
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Čapová upínacia skrutka	219894
Nastavovacia skrutka	219892
Upínací čap	219893