

**Fréza ramenná 90° MEC17, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/2Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	36 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15,7 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α_{max}	16,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	43 mm
Uhol rampy α_{max}	0,86 Stupeň
Ø D_3	18 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------