

HOLEX**Hrncový magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Ø: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085940 27
GTIN	4045197372772
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

- Žiadne vplyvy magnetu pri spracovaní ocelového pláštá.
- Magnetická sila nasmerovaná smerom dole uložením v hliníkovom krúžku.
- Upevňovací závit na povrchu magnetu.
- Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 220 °C.

Použitie:

Zabudovanie do zariadení, na upevnenie alebo zdvíhanie.

Technický opis

Menovitá prídržná sila	61 N
maximálna tepelná odolnosť	220 °C
Výška	25 mm
Upevňovací závit v magnetickej hlavici	M6 mm
Ø	27 mm
Materiál povrch	Ocel

Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet