

**Fréza ramenná 90° MEC11T, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Trieda položky	250

**Popis****Popis:**

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	80 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Počet rezných hrán Z	7
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,16 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	73 mm

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229708