

**Fréza ramenná 90° MEC11T, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 100/9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227310 100/9
GTIN	4960664489336
Trieda položky	250

**Popis****Popis:**

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	10 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	55 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Ø rezných hrán $D_c$	100 mm
Počet rezných hrán Z	9
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,12 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	93 mm

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	194 mm
Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	94 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229708